

HIKOKI

コードレスクリーナ

10.8V-1.5Ah R 12DB形

軽い使い心地で
お部屋きれい



01

使い心地のいい軽さ

軽量

800g^{※1}

02

パワフルな吸込み

吸込仕事率

45w^{※2}

NEW

気づいた時にお掃除
ハンディとしても
使える!

ソファのお掃除

車のお掃除

ゴミ捨て簡単

特許
出願中

作業時間 約 15分
(BSL 1215 使用時、標準モード時)

※1 ノズル・延長管除く、BSL 1215装着時 ※2 ターボモード時

01

使い心地のいい軽さ

軽量 **800g**

ノズル・延長管除く、BSL 1215装着時



スリムボディ

02

パワフルな吸込み

吸込仕事率 **45W**

ターボモード時

軽い使い心地で
お部屋きれい

カーペットでの
動きがスムーズ!

ごみ捨て簡単 特許
出願中

① ラッチの上下を押し
ダストケースを外します



② ダストスクレーパーを
引っ張りゴミを捨てます



1充電当たりの連続使用時間(目安)^{※1}
ターボモード | 標準モード | エコモード
約7分 | 約15分 | 約28分
(BSL 1215使用時)

コードレスクリーナ
10.8V
R 12DB形

ESMOTOR



ESB 希望小売価格 **¥43,200**(税別)

リチウムイオン電池 (BSL 1215)・
急速充電器 (UC 12SL)付



4 966376 411931

仕様

形名		R 12DB	
集じん容量	mL	280	
吸込仕事率	W	ターボ:45/標準:21/エコ:9	
連続使用時間(目安) ^{※1}	分	ターボ:約7/標準:約15/エコ:約28	
質量(ノズル・延長管除く)	kg	0.8kg(BSL 1215装着時)	
本体寸法(長さ×幅×高さ) (延長管・床用ノズル取付け時長さ)	mm	499×67×89 (1,030) (BSL 1215装着時)	
使用可能蓄電池	-	スライド式リチウムイオン電池 BSL 12×シリーズ	
蓄電池	形名	BSL 1215	
	電圧・容量	V-Ah 10.8-1.5	
充電器	形名	UC 12SL	
	充電時間 ^{※2}	分 約22	
標準付属品 ^{※3}	-	床用ノズルB、延長管(ノズルホルダ付)、 スキマノズル、電池カバー	

- ※1 連続使用時間は蓄電池の状態などにより変わりますので目安としてください。
- ※2 1.5Ah蓄電池の場合、充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなる場合があります。
- ※3 床用ノズルB(コードNo.379663 ¥2,000)、延長管(ノズルホルダ付)(コードNo.378927 ¥580)、スキマノズル(コードNo.378928 ¥400)
- ※4 標準付属の10.8Vリチウムイオン電池とはラベル外観などが異なります。

別売部品

標準付属品
フィルタクミ

コードNo.379655
¥540

標準付属品
床用ノズルB

コードNo.379663
¥2,000

標準付属品 急速充電器

UC 12SL
¥7,300

10.8Vリチウムイオン電池^{※4}

BSL 1215
コードNo.0037-4363
¥7,600

充電時間^{※2}
BSL 1215...約22分

電圧・容量 | 10.8V-1.5Ah

コードレスクリーナ用スタンド

コードNo.0037-5347
¥2,400



蓄電池の回収にご協力をお願いいたします。

工機ホールディングスは環境保護の一環として、一般社団法人JBRCに参画し、コードレス工具に使われている使用済みの蓄電池のリサイクルに取り組んでいます。恐れ入りますが、ご使用済みの蓄電池を最寄りのHIKOKI(ハイコーキ)販売店へお持ちくださるようお願いいたします。

安全上のご注意

- ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。
- 取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。



FM 68090 / ISO 9001:2015

品質第一主義

工機ホールディングス(株)勝田工場・佐和工場は、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9002」を1995年に取得し、更に「ISO9001:2000」を2002年に、「ISO9001:2008」を2010年に、「ISO9001:2015」を2017年に取得しました。



環境重視経営

工機ホールディングス(株)勝田工場・佐和工場・三宮ダイヤモンド工業(株)名張工場は、環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001:2015」を取得しています。



「電動工具総合カタログ」
スマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読み取って下さい。



未来のために、いま選ぼう。

工機ホールディングス株式会社

(発行元)工機ホールディングスジャパン株式会社

〒108-6018 東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟18階)
TEL(03)5783-0626 FAX(03)5783-0706

北海道支店 (011)786-5122 東北支店 (022)288-8676
東京支店 (03)5753-7703 関東支店 (03)6374-5687
中部支店 (052)533-0231 北陸支店 (076)263-4311
関西支店 (06)7167-3644 中国支店 (082)504-8282
四国支店 (087)863-6761 九州支店 (092)621-5772

お客様相談センター(土・日・祝日・弊社休業日を除く9:00~17:00)
フリーダイヤル 0120-20-8822 (携帯電話、IP電話からはご利用いただけません) 03-5539-0253 (携帯電話、IP電話からもご利用いただけます)

修理の受付 <https://www.hikoki-powertools.jp/contact/repair/>
お問い合わせの販売店または、ホームセンターにお申し付けください。なお、修理を依頼する販売店やホームセンターが近くにない場合は、当社WEBサイトから修理受付を行っていますのでアクセスしてください。

親切と真心サービスの—HIKOKI(ハイコーキ)販売店