

コードレスクリーナー

R 36DB 形



XP 希望小売価格 **¥50,100** (税別)
マルチボルト蓄電池(残量表示付)
(BSL 36A18)・急速充電器(UC 18YDL2)付
(XP)
4 966376 409075

NN 希望小売価格 **¥19,400** (税別)
蓄電池・充電器別売
(NN)
4 966376 409006



XPG 希望小売価格 **¥50,100** (税別)
マルチボルト蓄電池(残量表示付)
(BSL 36A18)・急速充電器(UC 18YDL2)付
(XPG)
4 966376 409068

NNG 希望小売価格 **¥19,400** (税別)
蓄電池・充電器別売
(NNG)
4 966376 409020

R 36DB(SC) 形



XP 希望小売価格 **¥53,300** (税別)
マルチボルト蓄電池(残量表示付)
(BSL 36A18)・急速充電器(UC 18YDL2)付
(SC)(XP)
4 966376 409051

NN 希望小売価格 **¥22,600** (税別)
蓄電池・充電器別売
(SC)(NN)
4 966376 409013



XPG 希望小売価格 **¥53,300** (税別)
マルチボルト蓄電池(残量表示付)
(BSL 36A18)・急速充電器(UC 18YDL2)付
(SC)(XPG)
4 966376 409044

NNG 希望小売価格 **¥22,600** (税別)
蓄電池・充電器別売
(SC)(NNG)
4 966376 409037

仕様	R 36DB	R 36DB(SC)
形名	R 36DB	R 36DB(SC)
集じん容量	560mL	400mL(1室)、100mL(2室)
吸込仕事率(強/標準/弱)	155W/65W/35W	90W/50W/25W
連続使用時間(目安)※1(強/標準/弱)		約15分/約30分/約60分
質量(蓄電池装着時)ノズル・延長管除く	1.6kg	1.8kg
機体寸法(長さ×幅×高さ) (延長管・床用ノズル取付時長さ)	476mm×112mm×169mm (1,008mm)	519mm×112mm×180mm (1,022mm)
使用可能蓄電池	マルチボルト蓄電池(残量表示付)	
蓄電池	形名 BSL 36A18	電圧・容量 36V-2.5Ah/18V-5.0Ah
充電器	形名 UC 18YDL2(冷却機能付)	充電時間※2 約19分(実用充電) / 約25分(満充電)
標準付属品※3	床用ノズルA、延長管(ノズルホルダ付)、スキマノズル、電池カバー	

* お買い上げ日から2年間または充電回数1,500回以内(BSL 3660は1,000回以内)の電池を保証します(ただし、いずれか先に到達するまでの期間)取扱説明書に従った正常なご使用状態で故障した場合に、保証書記載内容に基づき保証いたします。詳しくは、保証書をご確認ください。
※1 連続使用時間は蓄電池の状態などにより変わりますので目安としてください。 ※2 充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなる場合があります。
※3 床用ノズルA(コードNo.0037-8831 ¥2,200)、床用ノズルA【フォレストグリーン】(コードNo.0037-8832 ¥2,200)、延長管(ノズルホルダ付)(コードNo.378835 ¥580)、延長管(ノズルホルダ付)【フォレストグリーン】(コードNo.378925 ¥580)、スキマノズル(コードNo.378836 ¥400)、スキマノズル【フォレストグリーン】(コードNo.378926 ¥400)

JBRC
(<https://www.jbrc.com>)
蓄電池の回収にご協力をお願いします。
工機ホールディングスは環境保護の一環として、一般社団法人JBRCに参画し、コードレス工具に使われている使用済みの蓄電池のリサイクルに取り組んでいます。恐れ入りますが、ご使用済みの蓄電池を最寄りのHiKOKI(ハイコーキ)販売店へお持ちくださるようお願いいたします。

安全上のご注意
●ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。
●取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。

品質第一主義
工機ホールディングス(株)勝田工場・佐和工場は、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9002」を1995年に取得し、更に「ISO9001:2000」を2002年に、「ISO9001:2008」を2010年に、「ISO9001:2015」を2017年に取得しました。

環境重視経営
工機ホールディングス(株)勝田工場・佐和工場・三宮タイヤモンド工業(株)名張工場は、環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001:2015」を取得しています。

COOL CHOICE
未来のために、いま選ぼう。

工機ホールディングス株式会社

(発行元)工機ホールディングスジャパン株式会社
〒108-6018 東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟18階)
TEL(03)5783-0626 FAX(03)5783-0706

北海道支店 (011)786-5122 東北支店 (022)288-8676
東京支店 (03)5753-7703 関東支店 (03)6374-5687
中部支店 (052)533-0231 北陸支店 (076)263-4311
関西支店 (06)7167-3644 中国支店 (082)504-8282
四国支店 (087)863-6761 九州支店 (092)621-5772

お客様相談センター(土・日・祝日・弊社休業日を除く9:00~17:00)
フリーダイヤル **0120-20-8822** (携帯電話、IP電話からはご利用できません。)
●市外局番 ※通話料は有料 (携帯電話、IP電話からもご利用頂けます) ●03-5539-0253

修理の受付 <https://www.hikoki-powertools.jp/contact/repair/>
お問い合わせの販売店または、ホームセンターにお申し付けください。なお、修理を依頼する販売店やホームセンターがお近くにない場合は、当社WEBサイトから修理受付を行っていますのでアクセスしてください。

親切と真心サービスの——HiKOKI(ハイコーキ)販売店

本カタログの内容は2022年7月現在のものです。 **SD-H1628** Printed in Japan FF-Y(M)

コードレスクリーナー

36V-2.5Ah R 36DB形
36V-2.5Ah R 36DB(SC)形



NEW

新形 床用ノズル

新色 フォレストグリーン登場

さらに使いやすくなって
新登場!



R 36DB/R 36DB(SC)

床用ノズルが 生まれ変わりました。

NEW

POINT 1 **動きがスムーズ**



底面構造の最適化、可動式ブレードの採用によりじゅうたん・カーペットでも動作がスムーズです。

POINT 2 **じゅうたん等の段差を乗り越え易い**



車輪位置の最適化により段差での引っ掛かりを低減します。



POINT 3 **押しても引いてもゴミの吸込みが可能**



前押し・後引き吸込口を設けたことにより、押しても引いてもしっかりとゴミを吸込みます。

R 36DB

圧倒的パワーか？

業界最強！*1 ガンガン吸える！ パワフル&低騒音72dB

吸込仕事率
155W

吸込仕事率比較(目安)*2
作業条件:強モード

約**3.9倍**アップ

36V R 36DB **155W**

当社従来製品
R 18DB **40W**


捕集性能アップ
ハイクリーンフィルタ

濾布製のフィルタを採用することで、不織布フィルタ*3と比較して細かいゴミの捕集に対応できます。

約**36%**捕集性能アップ(従来製品と比較して)

モーター耐久性 **2倍以上***3

高回転
ブラシレスモーター
73,000min⁻¹



R 36DB / R 36DB(SC)
1充電当たりの作業時間
BSL 36A18使用時(目安)*2

強モード 約**15分**
標準モード 約**30分**
弱モード 約**60分**
充電時間
(UC 18YDL2 使用時) 約**25分**

R 36DB(SC)


持続する吸引力か？

吸引力が落ちにくい & キレイな排気

2段サイクロン+HEPAフィルタ 特許出願中

大きなゴミと空気を大形サイクロンで遠心分離後、細かいゴミを小形サイクロン(10気筒)で遠心分離します。残った微粒子は高性能(HEPA)フィルタがキャッチ。そのため、吸引力が落ちにくく、排気がキレイです。

吸引持続率比較(目安)*4
作業条件:強モード



キレイな排気
高性能(HEPA)フィルタ*5

約**99.5%**捕集性能*4
微細粉じんも捕集可能です。



STEP3
HEPAフィルタ

STEP2
2段目:小形サイクロン(10気筒)

STEP1
1段目:大形サイクロン

サイクロン一体形
ハンディ作業もできます。

隙間もしっかりお掃除
隙間や奥もしっかり入り込みます。

R 36DB/R 36DB(SC)

お知らせランプ

フィルタの目詰まりによる吸引力の低下をランプでお知らせします。

パネルスイッチ

吸引力を3段階に切替えます。



R 36DB/R 36DB(SC)

LEDライト

運転中自動的に点灯します。



R 36DB

ダストケース集じん方式&除じん機構 特許


1 ①ダストケースを ②ゴミが溜まる ③ゴミを捨てる
2~3回転させる



R 36DB(SC)

ワンタッチゴミ捨て

1 ラッチを押す ②ゴミを捨てる



別売部品

<p>ハイクリーンフィルタ (R 36DB用)</p> <p>コードNo. 376509 ¥540</p> <p>ハイクリーンフィルタ (R 36DB(SC)用)</p> <p>コードNo. 376635 ¥590</p> <p>ダストケースセット フォレストグリーン</p> <p>コードNo. 0037-8750 ¥2,100</p> <p>フレキシブルホース*6</p> <p>コードNo. 0037-5373 ¥1,300 コードNo. 0033-2714 ¥740</p>	<p>高性能(HEPA)フィルタ*5</p> <p>コードNo. 376635 ¥590</p> <p>2段サイクロン式ユニット</p> <p>コードNo. 0037-6495 ¥3,200</p> <p>1段サイクロン式ユニット</p> <p>コードNo. 0037-6496 ¥3,200</p> <p>アンクルジョイント*6</p> <p>コードNo. 0037-5374 ¥1,000 コードNo. 0033-2715 ¥1,000</p>	<p>スポンジフィルタ (R 36DB(SC)用)</p> <p>コードNo. 377943 ¥190</p> <p>棚用ブラシ*6</p> <p>コードNo. 0037-5371 ¥900</p> <p>延長管(ショート)*6</p> <p>コードNo. 0037-5375 ¥700</p>	<p>2段サイクロン式ユニット</p> <p>コードNo. 0037-6496 ¥3,700</p> <p>ラウンドブラシ*6</p> <p>コードNo. 0037-5372 ¥1,000</p> <p>コードレスクリーナー用スタンド</p> <p>コードNo. 0037-5347 ¥2,400</p>	<p>2段サイクロン式ユニット フォレストグリーン</p> <p>コードNo. 0037-8749 ¥3,700</p> <p>ヘッド部が回転します</p> <p>床用ノズルA*7 ベールホワイト</p> <p>コードNo. 0037-8831 ¥2,200</p> <p>ダストケースセット</p> <p>コードNo. 0037-8093 ¥2,100</p> <p>フォレストグリーン</p> <p>コードNo. 0037-8832 ¥2,200</p>
---	--	---	--	---

*1 2022年7月現在。国内電動工具メーカーにおいて(当社調べ)(コードレスクリーナー) *2 蓄電池の状態などにより変わりますので目安としてください。 *3 当社従来製品コードレスクリーナー R 18DBとの比較。捕集性能は、使用する機種によって異なります。 *4 試験用粉じん(タルク粉20g)を吸引した試験結果。あらゆる粉じん、ウイルス菌などの捕集を保証するものではありません。数値は参考値です。材料や条件により異なります。 *5 EN1822-1 規格相当:粒子捕集率 99.97% 以上 *6 本体と色味が異なる場合があります。 *7 36V製品以外でのご使用は本来の性能を発揮しません。*在庫僅少品