

HIKOKI

コードレス小形集じん機

36V-2.5Ah R 3640DA形

小形集じん機

100V R 40YA形

100V R 40YB形



ちりひとつ残したくない。
80W^{*}の吸込力。

MV
MULTI VOLT

※吸込仕事率 (R 3640DA ターボモード)

クラス最高の吸込仕事率を実現!

※2022年11月現在。国内電動工具メーカーにおいて。(当社調べ)(小形集じん機)

ワンタッチで連動 ラクラクペ어링

小形集じん機クラス初 Bluetooth®連動対応 Bluetooth®

パネルスイッチで操作性アップ

Bluetooth®による無線連動機能搭載で、Bluetooth®対応製品やBluetooth®付蓄電池装着製品との連動が可能です。

独立した各操作スイッチとLED表示で操作性アップ

使いやすさの向上

吸込口にキャップ装備

特許
出願中

運搬時の粉じん漏れを防止。使用時にはホースの静電気を逃がすアースとして機能します。



キャップを地面に接触させてアースします。

モータへの粉じん侵入を防止

従来は集じんファンがモータ冷却を兼ねていましたが集じんファンとモータ冷却ファンを分離することでモータへの粉じん侵入を防止します。

システムケース4に一式収納

本体、蓄電池、充電器、ホースなど、一式を全て収納が可能で、持ち運びに便利。(R 3640DA(XPSZ)に標準付属)

▶吸込仕事率比較 (ターボモード)

当社従来品より
約**1.8倍UP!**

R 3640DA	80W
R 40YA R 40YB	85W
当社従来品 R 30Y3	45W

▶1充電当たりの連続使用時間 (目安)※2 (BSL 36A18BX使用時)

R 3640DA		
ecoモード	標準モード	ターボモード
約52分	約25分	約12分

▶3モード吸込力切替え

用途に応じて吸込力を3モードに切替可能

吸込仕事率	ターボ	標準	eco
R 3640DA	80W	33W	11W
R 40YA / R 40YB	85W	46W	16W

コードレス小形集じん機

36V R 3640DA形

MULTI VOLT Bluetooth® XPSZ

希望小売価格 **¥77,400** (税別)
マルチボルト蓄電池(標準表示時)(BSL 36A18BX)1個・急速充電器(UC 18YDL2)・システムケース4付



4 966376 408054



希望小売価格 **¥41,000** (税別)
蓄電池・充電器・ケース別売

希望小売価格 **¥41,000** (税別)



4 966376 408047

小形集じん機

100V R 40YA形

Bluetooth®

希望小売価格 **¥41,000** (税別)



4 966376 408061



小形集じん機

100V R 40YB形

Bluetooth®

希望小売価格 **¥41,000** (税別)



4 966376 408078



形名	R 3640DA			R 40YA			R 40YB		
集じん容量	18			18			6.6		
モーター	直流モーター			単相直巻整流子モーター					
最大風量	[ターボ]	[標準]	[eco]	[ターボ]	[標準]	[eco]	[ターボ]	[標準]	[eco]
最大真空度	8.4	4.7	2.0	9.0	6.4	3.2	8.4	4.7	2.0
吸込仕事率*1	W	80	33	11	85	46	16	85	46
騒音値	dB (A)	81	76	72	81	78	72	81	78
1充電当たりの連続使用時間*2 (BSL36A18BX使用時)	分	12	25	52	—	—	—	—	—
AC連動用コンセントに接続できる電動工具の消費電力*3	W	—	—	—	100~860	100~950	100~1,100	—	—
無線連動機能*4	あり			あり					
機体寸法(幅×高さ×奥行)	mm 197×227×231			mm 197×184×217					
質量	kg 3.0 (BSL 36A18BX装着時)			kg 2.4 (コード、標準付属品を除く)					
使用可能蓄電池	マルチボルト蓄電池			—					
蓄電池	形名	BSL 36A18BX			電源	V 単相交流 100 (50/60Hz共用)			
	電圧・容量	V-Ah 36-2.5 / 18-5.0			消費電力	W 560			
充電器	形名	UC 18YDL2			電流	A 5.9			
	充電時間*2	分 約19 (実用充電) / 約25 (満充電)			コード	m 3心・5 (3P可倒式プラグ付)			
標準付属品	ダストバッグ	メッシュバッグ			ダストバッグ	メッシュバッグ			
	電池カバー(XPSZ仕様のみ)	ダストバッグ			紙フィルタ(5枚)	紙フィルタ用クリップ			
ホース(内径φ28×5m(ホースカバー付))、ホースベルト(3本)、すき間用吸口、ジョイント(B)、アダプタ(ゴム)、D25アダプタ(26mm用)、D25アダプタ(38mm用)									

Bluetooth® とそのロゴマークは、Bluetooth SIG,INC.の商標です。

集じん機ホース



標準付属 φ28×5m(ホースカバー付) 帯電防止剤配合

コードNo. **377779** ¥7,000

材料、成形方法改良で

1 柔軟性向上

伸縮性のあるホースカバー付で

2 引っ掛かり軽減

主な標準付属品と別売部品

品名	コードNo.	価格	標準付属
ダストバッグ(粉じん・木工のこくす用)	379469	4,700	▲1▲2
クリップ(ダストバッグ用)	379566	140	▲1▲2
メッシュバッグ(紙フィルタと組合せ使用)*1	379470	3,900	▲3
紙フィルタ(5枚入)(再使用可能)*1	0037-7788	1,700	▲3
クリップ(再使用可能 紙フィルタ用)*1	377786	140	▲3
紙フィルタ(5枚入)*1	0031-4667	1,600	—
すき間用吸口	320993	240	▲1▲2▲3
肩掛けベルト*2	379471	1,400	—

▲1: R 3640DA、▲2: R 40YA、▲3: R 40YB

*1 標準付属品のホースを接続した場合の数値

*2 数値は参考値です。材料や条件により異なります。

*3 AC/DCアダプタ(ET36A)を接続してご使用の際は、連動しない場合があります。

*4 Bluetooth® による電動工具との無線連動機能

*1 R 3640DAは使用できません。

*2 肩掛けベルトは連動用です。本体を肩に掛けた状態で、集じん作業を行わないでください。

▲安全上のご注意 ●ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。●取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。

環境にやさしい電池の回収にご協力をお願いします。

工機ホールディングスは環境保護の一環として、一般社団法人JBRCに参画し、コードレス工具に使われている使用済みの蓄電池のリサイクルに取り組んでいます。恐れ入りますが、ご使用済みの蓄電池を最寄りのHiKOKI(ハイコーキ)販売店へお持ちくださるようお願いいたします。

(https://www.jbrc.com)

品質第一主義

工機ホールディングス(株)勝田工場・佐和工場は、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9002」を1995年に取得し、更に「ISO9001:2000」を2002年に、「ISO9001:2008」を2010年に、「ISO9001:2015」を2017年に取得しました。

環境重視経営

工機ホールディングス(株)勝田工場・佐和工場・三宮ダイヤモンド工業(株)名張工場は、環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001:2015」を取得しています。

BSI

ANAB

FM 68090 / ISO 9001:2015

ISO 14001

JACO

UKAS

EC02 JE022

005

「電動工具総合カタログ」

スマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読み取って下さい。

COOL CHOICE

未来のために、いま選ぼう。

●掲載した製品やアクセサリ等は、外観などの改良のため一部変更することがあります。●このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

工機ホールディングス株式会社 (発行元) 工機ホールディングスジャパン株式会社

〒108-6018 東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟18階)

TEL(03)5783-0626 FAX(03)5783-0706

北海道支店 (011)786-5122 東北支店 (022)288-8676 東京支店 (03)5753-7703
関東支店 (03)6374-5687 中部支店 (052)533-0231 北陸支店 (076)263-4311
関西支店 (06)7167-3644 中国支店 (082)504-8282 四国支店 (087)863-6761
九州支店 (092)621-5772

親切と真心サービスの——HiKOKI(ハイコーキ)販売店

お客様相談センター(土・日・祝日・弊社休業日を除く9:00~17:00)

フリーダイヤル **0120-20-8822** (携帯電話、IP電話からはご利用頂けません) ●市外局番 03-5539-0253 (携帯電話、IP電話からもご利用頂けます)

修理の受付 <https://www.hikoki-powertools.jp/contact/repair/>
お問い合わせの販売店または、ホームセンターにお申し付けください。
なお、修理を依頼する販売店やホームセンターが近くにない場合は、当社WEBサイトから修理受付を行っていますのでアクセスしてください。