

大容量サイズはこちら

コードレス冷温庫
18V UL 18DBA形



全庫内容積
25L



<p>WMZ</p> <p>希望小売価格 ¥109,800 (税別)</p> <p>マルチボルト蓄電池(残量表示付) (BSL 36B18X) × 1個付</p> <p>4 966376 411979</p>	<p>WMGZ</p> <p>希望小売価格 ¥109,800 (税別)</p> <p>マルチボルト蓄電池(残量表示付) (BSL 36B18X) × 1個付</p> <p>4 966376 411986</p>	<p>WMBZ</p> <p>希望小売価格 ¥109,800 (税別)</p> <p>マルチボルト蓄電池(残量表示付) (BSL 36B18X) × 1個付</p> <p>4 966376 411993</p>
--	---	---

形名	UL 18DBA
入力電源 ※1	リチウムイオン電池14.4V(BSL 14XXシリーズ)、18V(BSL 18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池 家庭用交流100V電源(AC 100V 50/60Hz) 車載電源(DC 12V/24V)
庫内容積	仕切板なし:25L / 仕切板あり:左8L、右14.5L
冷却方式	コンプレッサ・冷媒ガス(R134a 33g)圧縮方式
加温方式	ワイヤヒーター方式
設定温度	-18℃および-15~60℃の5℃単位 (2部屋モード時の最大設定温度差:60℃)
充電可能蓄電池	リチウムイオン電池14.4V(BSL 14XXシリーズ)、18V(BSL 18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
蓄電池装着可能数	2個
蓄電池充電時間 ※2※3 [気温20℃時]	BSL 36A18X : 約2時間15分 BSL 36B18X : 約3時間40分
使用温度範囲	0~40℃
USB出力	USB-A:5V/2.4A USB-C:5V/3A、9V/2.2A
12V出力※4	12V/10A(120W)
機体寸法(縦×横×高さ)	340×653×450mm
質量	15.7kg(蓄電池を除く) 16.7kg(蓄電池BSL 36B18X:1個装着時)
標準付属品	ACアダプタ(AC100V・2A品)、車載用DCコード、ショルダーベルト、仕切板、バスケット

別売部品

<p>マルチボルト蓄電池 (残量表示付) BSL 36B18X コードNo.0037-9243 ¥29,400</p> <p>NEW</p> <p>電圧・容量 36V・4.0Ah / 18V・8.0Ah</p>	<p>冷却機能付 急速充電器 UC 18YDL2 ¥18,100</p> <p>充電時間※2 BSL 36B18X 約40分</p>	<p>ケトル NEW コードNo.0000-4600 ¥9,000</p> <p>コードレス冷温庫で お湯が沸かせる!</p> <p>見やすい 温度表示</p> <p>標準付属品: DC12V出力コード、ドリンクホルダ</p>	<p>ドリンクホルダ コードNo.378882 ¥840</p> <p>NEW</p> <p>バッグ NEW コードNo.0037-8853 ¥3,600</p> <p>仕切板など 付属品の 収納に便利!</p> <p>バッグ部分外寸: 高さ190×幅250×奥行95mm</p>	<p>ラバーマット コードNo.377856 ¥2,400</p> <p>冷温庫の結露による 床汚れの防止に!</p> <p>外寸: 縦400×横600mm</p>	<p>標準付属品 バスケット コードNo.378854 ¥580</p> <p>NEW</p> <p>庫内スペースを 効率よく使える!</p>
--	--	--	--	--	--

本製品を廃棄する際のご注意 本製品は家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)の対象製品です。詳しくは、下記のウェブサイトをご確認ください。
【一般財団法人 家電製品協会 <https://www.aeha.or.jp/>】

※1 従来の蓄電池(BSL 3620/3625/3626/3660)はご使用になれません。 ※2 充電時間は周囲環境温度や蓄電池の状態により長くなることがあります。
※3 保冷・保温、またはUSB出力を併用した際は、充電時間が長くなる場合があります。 ※4 12V出力は、蓄電池のみからの出力です。

好評発売中

コンパクトサイズはこちら

コードレス冷温庫
18V UL 18DC形



全庫内容積
18L



アグleshupグリーン フォレストグリーン サンドベージュ



安全上のご注意 ●ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。●取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。

<p>電池の回収にご協力をお願いします。</p> <p>工機ホールディングスは環境保護の一環として、一般社団法人JBRCに参画し、コードレス工具に使われている使用済みの蓄電池のリサイクルに取り組んでいます。恐れ入りますが、ご使用済みの蓄電池を最寄りのHIKOKI(ハイコーキ)販売店へお持ちくださるようお願いいたします。</p>	<p>新マルチボルト蓄電池の 詳しい情報はこちらをチェック</p>
<p>品質第一主義</p> <p>工機ホールディングス(株)勝田工場・佐和工場は、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9002」を1995年に取得し、更に「ISO9001:2000」を2002年に、「ISO9001:2008」を2010年に、「ISO9001:2015」を2017年に取得しました。</p>	<p>環境重視経営</p> <p>工機ホールディングス(株)勝田工場・佐和工場・三京ダイヤモンド工業(株)名張工場は、環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001:2015」を取得しています。</p>
<p>bsi</p> <p>ANAB</p> <p>FM 68090 / ISO 9001:2015</p>	<p>「電動工具総合カタログ」 スマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読み取って下さい。</p>

工機ホールディングス株式会社 (発行元) 工機ホールディングスジャパン株式会社
〒108-6018 東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟18階)
TEL(03)5783-0626 FAX(03)5783-0706
北海道支店 (011)786-5122 東北支店 (022)288-8676 東京支店 (03)5753-7703
関東支店 (03)6374-5687 中部支店 (052)533-0231 北陸支店 (076)263-4311
関西支店 (06)7167-3644 中国支店 (082)504-8282 四国支店 (087)863-6761
九州支店 (092)621-5772

お客様相談センター(9:00~18:00)
●フリーダイヤル 0120-20-8822 (携帯電話、IP電話からもご利用いただけます。)

修理の受付 <https://www.hikoki-powertools.jp/contact/repair/>
お買い求めの販売店または、ホームセンターにお申し付けください。
なお、修理を依頼する販売店やホームセンターがお近くない場合は、当社WEBサイトから修理受付を行っていますのでアクセスしてください。

親切と真心サービスの——HIKOKI(ハイコーキ)販売店

本カタログの内容は2023年1月現在のものです。 SD-H1652 Printed in Japan FM-F(M)



コードレス冷温庫
18V-8.0Ah UL 18DBA形



温かいと冷たいを
同時に持ち歩き。



毎日を快適に過ごしたいあなたに

1年中使えるコードレス冷温庫



仕事に



レジャーに




スポーツに



▶ 2部屋を個別に温度設定でき使い方が広がる
0℃と60℃が同時に使える!

例えば **冷蔵と保温**




付属の仕切板で庫内を2部屋にセパレートできます。また、左右で異なる温度を設定できるためさまざまな使い方ができます。



[スイッチパネル]

冷凍と冷蔵 最大温度差 **60℃**



庫内に入れるものが少ない時は「片部屋モード」に設定。電池の減りを抑えられる!

2Lペットボトルが立て入る! Good!

Good!

17段階温度設定

-18℃、および-15℃~60℃の5℃単位で設定可能です。

最低温度 **-18℃** ~ 最高温度 **60℃**

▶ **12V出カソケット・USB端子付**

新たに12V出力^{※1}ソケット/USB-C端子を装備しました。12V車載用機器やスマートフォン等の充電などに使用可能です。
(車載用機器、USBコードは市販品をご使用ください。)

ケトルでお湯が沸かせる!



最大 **20w** 出力可能



Good! ちょっとした段差もラクに乗り越え!


庫内が広くてたくさん入る!

全庫内容積25Lの大容量サイズ



全庫内容積 25L | 片部屋の庫内容積 左8L、右14.5L

2Lペットボトル収納時



500mlペットボトル収納時



横置きで25本収納可能!

使いやすさをさらに追求!

蓄電池の充電機能付

冷温庫をコンセントか車載電源に接続した状態で、蓄電池をセットすると保冷・保温しながら蓄電池を充電することができます。充電時間も速くなり使いやすさが向上しました。

充電時間が約1時間 **40分** 速い

製品名	充電時間 ^{※2}	
	BSL 36A18X	BSL 36B18X
UL18DBA	約2時間15分	約3時間40分
当社従来製品 UL18DB	約3時間20分	約5時間20分

大容量電池で長時間使える

大容量の蓄電池BSL 36B18Xが標準付属。どこでも長時間冷温庫を使用することができます。

1充電当たりの連続運転時間(目安)^{※3} (BSL 36B18X使用)

環境温度	部屋モード	庫内温度	電池1個	電池2個
保冷時30℃	1部屋	-18℃	約3時間30分	約7時間
	2部屋	5℃	約9時間15分	約18時間30分
保温時0℃	1部屋	-18℃/5℃	約4時間	約8時間
	2部屋	60℃	約3時間30分	約7時間
保冷・保温時20℃	1部屋	0℃/60℃	約3時間30分	約7時間
	2部屋	0℃/60℃	約3時間30分	約7時間


3電源で使用可能

コンセント



インバータ付エンジン発電機で使用可能

車(シガーソケット)



蓄電池



エンジンのリスタート時も安心! 通電自動復帰機能を搭載^{※4} 供給電源が遮断された場合、蓄電池が取付いていなくても、再通電時に冷温庫の電源が自動で復帰します。

生活防水仕様 防水保護等級 IPX4



突然の雨でも安心。

ドレンコック付




大口徑でお掃除後の水抜きが速い。

LEDライト付(両側2箇所)



暗い場所でも庫内が見やすい。

バスケット付



庫内スペースを効率よく使える。

※1 12V出力は、蓄電池のみからの出力です。 ※2 充電時間は周囲環境温度や蓄電池の状態により長くなる場合があります。保冷・保温、またはUSB出力を併用した際は、充電時間が長くなる場合があります。 ※3 庫内を設定温度にした後、そのまま温度を維持できる時間。運転時間は、内容物、使用環境、蓄電池の状態などにより異なりますので目安としてください。 ※4 電源が入っている状態で、電源スイッチを3秒以上長押しすると通電ランプが点灯から点滅に変わり、通電自動復帰に切替わります。電源スイッチを再度3秒以上長押しすると解除できます。